

Sténopé en Cuivre, Dia. d'Ouverture de 10 μm



Stock #58-548 **5 In Stock**

AJOUTER AU PANIER

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre Externe (mm):
9.5

Copper

10 Diamètre Fixe de l'Ouverture (μm):

0.04 Nominal	Épaisseur (mm):
±10	Aperture Tolerance (%):
±50	Aperture Centration (µm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Substrat en céramique, cuivre, cuivre plaqué or, molybdène et tungstène
- Résistent à des densités de puissance élevées jusqu'à 130 MW/cm2 (pour les substrats Mb et W)
- Idéaux pour le filtrage spatial et l'ouverture laser

Les Sténopés pour Lasers à Haute Puissance sont proposés dans différents matériaux pour répondre à toute une variété d'applications lasers. Ces produits sont idéaux pour le filtrage spatial et comme ouverture générale. Les ouvertures ont un diamètre extérieur de 9,5 mm (3/8"). Les Sténopés pour Lasers à Haute Puissance ont un côté est brillant pour une réflectivité élevée tandis que l'autre est noirci pour l'absorption. Les ouvertures en céramique sont blanches des deux côtés. L'épaisseur de l'ouverture et la haute réflectivité des matériaux permettent à ces ouvertures de tolérer et de dissiper rapidement l'irradiation accrue des lasers à haute énergie. Des densités allant jusqu'à 100 MW/cm² (130 MW/cm² pour les substrats en molybdène et tungstène) ont été utilisées sans endommager les ouvertures.