

[Afficher tous les 71 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

1100nm, 25,2 x 35,6mm, Filtre Passe-Bas Dichroïque



TECHSPEC Dichroic Shortpass Filters

Stock **#86-697** **2 In Stock**

-

1

+

€205⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€205,00 prix unitaire
Qté 6-25	€164,00 prix unitaire
Qté 26-49	€156,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Dichroic Filter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.2 x 35.6

Dimensions (mm):

Longueur (mm):

35.60	
1.05 ±0.1	Épaisseur (mm):
25.20	Largeur (mm):
+0.0/-0.2	Tolérance Dimensionelle (mm):
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2	

Propriétés optiques	
45	Angle d'Incidence (°):
1,100.00	Longueur d'Onde de Coupure (nm):
Fused Silica (Coming 7980)	Substrat: □
Hard Coated	Traitement:
>80	Transmission Polarisation-P (%):
>97 Average Polarization	Réflexion (%):
1155 - 1430	Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
>80	Transmission pour Lumière S-Polarisée (%):
60-40	Qualité de Surface:
>85 Average Polarization	Transmission (%):
572 - 1056	Bande de Transmission (nm):
λ/4	Front d'Onde Transmis, RMS:
±2	Tolérance Coupure (%):
>95	Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
>95	Réflexion Polarisation-P (%):
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated	Spécification du Traitement:
572 - 1430	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Environnement & durabilité	
Durabilité Environnementale: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7	

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:


Description produit

• Brusque coupure de longueur d'onde
• Grandes gammes de transmission et de réflexion
• De nombreuses tailles communes disponibles

Nos Filtres Dichroïques Passe-Bas TECHSPEC® sont conçus pour un angle d'incidence de 45°. La lumière rejetée est réfléchie à 90°, rendant ces filtres idéaux pour les applications de fluorescence ou comme séparateurs spectraux. Les filtres démontrent une faible dépendance à la polarisation, de larges bandes spectrales, et sont fabriqués d'un substrat de précision de silice fondue. Les Filtres Dichroïques Passe-Bas TECHSPEC® ont une longueur d'onde de coupure nette et sont disponibles dans une large gamme de tailles pour faciliter l'intégration dans des systèmes. Ces filtres peuvent être combinés avec les Filtres Dichroïques Passe-Haut TECHSPEC® pour créer des filtres passe-bande personnalisés.

Remarque : Le repère sur le bord du filtre pointe vers la surface S1 revêtue du traitement de filtre primaire sur lequel la lumière doit être incidente.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles
