

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

1,10X Grossissement, Espaceur InfiniGage CW

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



Stock **#64-874** **1 In Stock**

- 1 + €78⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1+ | €78,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Lens Accessory **Type:**

[#64-877](#) **Compatible Lens:**

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
5.8mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":

4.4mm

29.00 **Distance de Travail (mm):**

1.1X **Grossissement:**

Filetage & montage

C-Mount **Monture:**

Conformité réglementaire

[Conforme](#) **RoHS 2015:**

[Conforme](#) **Reach 224:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Précises Mesures Basées sur le Champ de Vision
- 7 Options d'Espaceur pour une Large Gamme de Grossissements
- Option UV Disponible

L'objectif principal de l'InfiniGage est compatible avec 7 espaceurs de précision pour des choix multiples de grossissements et de distances de travail. Paramétrez simplement l'Infinigage au grossissement désiré et commencez la réalisation de mesures très précises. L'Infinigage accepte des filtres de diamètre 11,8 mm à 12,5 mm pour une polarisation ou une analyse couleur sans changer les dimensions extérieures. L'Infinigage peut être doublé en grossissement en ajoutant simplement un Tube Doubleur DL, réduisant le champ de vision par un facteur 2. L'Infinigage est également disponible en version UV optimisée pour une meilleure performance entre 250-700 nm.

Remarque : L'option CW InfiniGage est seulement compatible avec les anneaux d'espacement de précision CW.

Informations techniques

| | Magnification | Working Distance | Field of View on 1/2" Sensor | Field of View on 1/3" Sensor |
|--|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| InfiniGage Precision Spacer with 2X Amplifier (Optional) | 0.25X | 286mm | 25.6mm | 19.2mm |
| | 0.5X | 155mm | 12.8mm | 9.6mm |
| | 0.66X | 120mm | 9.7mm | 7.3mm |
| | 1.0X | 85mm | 6.4mm | 4.8mm |
| | 1.3X | 72mm | 4.9mm | 3.6mm |
| | 1.5X | 67mm | 4.3mm | 3.2mm |
| | 2.0X | 52mm | 3.2mm | 2.4mm |