

Filtre Passe-Bande IR, 11,60 µm CWL, 25,0 mm de dia., 0,50 µm FWHM



Stock #25-722 3-4 JOURS

-

1

+

€597,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€597,00

Qté 10+

€537,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 ±0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥3.0

Ouverture Utile CA (mm):

22.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 11,600.00 ±40
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 500.00 ±50
Substrat: ☐ Germanium
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 80 (minimum)
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Astronomical Mapping
Gamme de Blocage (nm): 200 - 14500
Longueur d'Onde Centrale CWL (µm): 11.60 ±0.04
Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (µm): 0.50 ±0.05

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme