

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

1,1mW 635nm 30°, Générateur VLM™2 Focalisable



Stock **#52-896** 2 In Stock

-

1

+

€296^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€296,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Caractéristiques du produit	
Diode	Type de Laser:
IIIa	Classe CDRH:
Propriétés physiques et mécaniques	
28.00	Poids (g):
0.58	Diamètre (pouces):

1.82	Longueur (pouces):
Propriétés optiques	
635.00	Longueur d'Onde (nm):
1.00	Largeur de Faisceau (mm):
Red	Couleur:
30.00	Angle d'Ouverture:
Camme de Focalisation: Face of module to past collimation	

Electrical	
50/70 (Typical/Maximum)	Courant d'Utilisation (mA):
1.1	Puissance de Sortie (mW):
±4	Tolérance Puissance de Sortie (%):

Connectivité matérielle & interfaçage	
Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-099 Europe: #35-201 Japan: #59-099 Korea: #33-771 China: #59-099	Alimentation d'Énergie:
5-10 DC	Tension de Sortie (V):
Free Space	Type de Sortie:

Environnement & durabilité	
-10 to +40	Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire	
Dispensé	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Faisceau lumineux à 635 nm, modèles 0,5 mW à 1,4 mW
- Optiques non rotatives
- Mécanisme de focalisation non intrusif intégré
- Alimentation d'énergie recommandée: [#35-201](#)

En combinant l'ensemble robuste de nos populaires [Modules Laser VIS \(VLM™\)](#) avec la commodité de la focalisation, les Modules Laser Focalisables VLM™ 2 offrent une augmentation spectaculaire de la définition des lignes à des distances de travail variables. Ces modules laser de focalisation sont idéaux pour les applications de vision industrielle, de diagnostic médical et de fabrication. Ils sont tous dotés d'une bague extérieure moletée de verrouillage qui permet de maintenir le faisceau à la focalisation souhaitée. Parmi les autres caractéristiques, citons : une LED verte marche/arrêt, des fils de 24 pouces, un circuit d'entraînement entièrement blindé et une protection contre l'inversion de polarité. Protection ESD de classe 2 selon MIL-STD-1686C et certifié CDRH. Une [alimentation](#), nécessaire pour le fonctionnement, est vendue séparément.

Informations techniques



