

## Asphère Plastique Arton 10mm Dia. x 10mm EFL



Stock **#90-206** 15 In Stock

-

1

+

€51<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €51,00 prix unitaire             |
| Qté 11-49         | €43,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit        |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Aspheric Lens                      | Type:                    |
| Propriétés physiques et mécaniques |                          |
| 10.00                              | Diamètre (mm):           |
| 8.00                               | Ouverture Utile CA (mm): |


|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 3.1                       | Épaisseur au Bord ET (mm):         |
| Protective as needed      | Biseau:                            |
| 8.28                      | Distance de Flange (mm):           |
| Propriétés optiques       |                                    |
| 10.00 ±0.2                | Distance Focale EFL (mm):          |
| 0.40                      | Ouverture Numérique NA:            |
| 8.28                      | Distance Focale Arrière BFL (mm):  |
| Arton Plastic             | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| Uncoated                  | Traitement:                        |
| 1.25                      | f/#:                               |
| 400 - 1100                | Gamme de Longueur d'Onde (nm):     |
| Infinite                  | Conjugate Distance:                |
| Conformité réglementaire  |                                    |
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance:        |

## Description produit

- Durabilité Supérieure pour des Environnements Difficiles
- Résistance aux Hautes Températures
- Faible Capacité d’Absorbtion de l’Eau

Les Lentilles Asphériques Plastique d’Arton® sont une alternative aux lentilles asphériques en plastique PMMA ou polycarbonate, dans des applications sensibles au poids et en environnements difficiles. Les substrats en plastique type démontrent une baisse en performance dans les environnements chauds ou humides. Un substrat en plastique polyoléfine thermoplastique d’Arton® conserve une haute translucidité du plastique et une faible biréfringence, tout en offrant une résistance accrue à la chaleur et une diminution de l’absorption de l’eau.

## Informations techniques



## Montures compatibles