

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Module Récepteur Optique à Couplage de Fibre 120 MHz



Stock **#87-324** FIN DE SÉRIE **5 In Stock**

-

1

+

€187^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€187,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Propriétés optiques	
1310 - 1550	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
50/125/245/900	Diamètre Fibre (µm):
Capteur	
25.00	Gamme Dynamique (dB):
Electrical	

Connectivité matérielle & interfaçage

FC/PC	Connecteur:
-------	-------------

Conformité réglementaire


Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

- Sensibilité et Puissance de Surcharge Élevées avec une Gamme Dynamique Étendue
- Conçus pour des Largeurs de Bande de 3 MHz et 120 MHz et des Plages de Longueurs d'Onde de 1310 – 1550 nm
- Parfaits pour les Systèmes de Capteur Optique Biomédicaux, Industriels et de Télécommunication

Les Modules de Récepteurs Optiques à Couplage de Fibre sont parfaits pour une utilisation dans des systèmes de capteurs optiques biomédicaux ou pour des applications de détection industrielles et de télécommunication. Outre leurs plages dynamiques étendues, les Modules de Récepteurs Optiques à Couplage de Fibre sont dotés d'une haute sensibilité et d'une puissance de surcharge élevée. Ces modules de récepteurs sont conçus pour une utilisation dans les plages de longueurs d'onde habituelles des télécommunication.

Informations techniques



Pin	Function
1	-5V detector bias
2, 6, 9, 11	No connection
12, 13, 14	No connection
3, 5, 8	Ground
4	-5V (LDFR = NC)
7	Output
10	+5V