

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Miroir Barre 45° Traité Aluminium, 10 mm de dia.



45° Rod Mirrors

Stock **#45-944 8 In Stock**

-

1

+

€158⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€158,00 prix unitaire
Qté 6-25	€142,00 prix unitaire
Qté 26-49	€126,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Rod Lens

Type:

Coating on Elliptical Surface

Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

10.00 +0.00/-0.05	
	Longueur (mm):
15.00	
	Biseau:
Protective as needed	
	Tolérance Longueur (mm):
±0.1	

Propriétés optiques

Protected Aluminum (400-700nm)	Traitement:
N-BK7	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
±10	Tolérance Angulaire (arcmin):
Ravg >85% @400 - 700nm	Spécification du Traitement:
90	Déviatiion du Faisceau (°):
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Metal	Type de Traitement:
0.3 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns	Damage Threshold, By Design: ☐

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Traitement d'aluminium protégé
- Utilisez les versions traitées pour réfléchir la lumière à 90°

Les Miroirs Barres 45° TECHSPEC® sont conçus pour une utilisation dans une variété de systèmes laser et d'imagerie. Ces miroirs peuvent être utilisés pour rediriger l'éclairage laser à 90°. Leurs petits diamètres les rendent idéaux en applications utilisant des fibroscopes/endoscopes pour lesquelles la taille est primordiale. Les Miroirs Barres 45° TECHSPEC® possèdent de surfaces elliptiques polies et des circonférences et bases dépolies. Ces composants sont disponibles dans des micro tailles permettant une intégration dans de nombreuses applications OEM.

Informations techniques

