


[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Miroir Conique Traité Aluminium, 10 mm de dia.



Stock **#45-939** 7 In Stock

-

1

+

€432^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€432,00 prix unitaire
Qté 6-25	€346,00 prix unitaire
Qté 26-49	€324,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Specialty Mirror

Type:

Coating on Cone Surface

Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

10.00 +0.00/-0.05

Diamètre (mm):

10.00	Longueur (mm):
±0.1	Tolérance Longueur (mm):
15.0	Longueur Totale (mm):

Propriétés optiques	
±6	Tolérance Angulaire (arcmin):
Protected Aluminum (400-700nm)	Traitement:
Ravg >85% @400 - 700nm	Spécification du Traitement:
Metal	Type de Traitement:
N-BK7	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Adaptés aux applications à 360°
- Tolérance d'angle apex ±6 arcmin
- Traitement en aluminium protégé

Les Miroirs Coniques TECHSPEC® sont excellents pour les systèmes laser et d'imagerie et pour les applications requérant une illumination à 360°. Ces miroirs se caractérisent par une tolérance d'angle apex de ±6 arcmin. Les miroirs coniques possèdent un sommet et une base polis mais une circonférence rugueuse. Les Miroirs Coniques TECHSPEC® sont traités en aluminium protégé (400-700 nm). Ces miroirs ont un diamètre de 10 mm.

Informations techniques

