

**TECHSPEC® 1mm de Diamètre, Lentille Demi Bille Silice Fondue**Stock #67-391 3-4 JOURS- 1 + **€57,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-10

€57,00

Qté 11+

€44,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Diamètre (mm):**

1.00

**Substrat:** [Fused Silica](#) (Corning 7980)**Traitement:**

Uncoated

Type:  
Half-Ball Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm):  
200 - 2200

Indice de Réfraction  $n_d$ :  
1.458

Rayon R (mm):  
0.50

Tolérance Rayon ( $\mu\text{m}$ ):  
 $\pm 2.5$

Sphéricité ( $\mu\text{m}$ ):  
0.625

Tolérance Épaisseur ( $\mu\text{m}$ ):  
 $\pm 35$

Tolérance Diamètre ( $\mu\text{m}$ ):  
 $\pm 2.5$

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:  
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

REACH 241:  
[Conforme](#)

---