

[Afficher tous les 11 produits de la même famille.](#)

Miroir Diode Laser 10 mm de dia.



Stock **#43-853** 20+ In Stock

-

1

+

€28^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€28,00 prix unitaire
Qté 11-24	€22,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Flat Mirror	

Propriétés physiques et mécaniques

	Diamètre (mm):
10.00 ±0.25	
	Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25	

3.00	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
Float Glass	Substrat:
80-50	Qualité de Surface:
Spécification du Traitement:	
R _{abs} >97% @ 633nm	
Dielectric Mirror (500-700nm)	Traitement:
Type de Traitement:	
Dielectric	
633	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

Environnement & durabilité	
ML-C-48497A	Durabilité:


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Réflectivité Supérieure à 95% pour les Diodes Laser fonctionnant dans le Visible
 - Adaptés à de Nombreux Systèmes de Réflectivité
 - Traitement Optimisé pour un AOI de 45° à 633nm
- Ces Mroirs Diode Laser pour le Visible sont spécialement traités pour obtenir la réflexion maximale des diodes laser fonctionnant dans le visible. Optimisés pour 633nm à un angle d'incidence de 45° ces miroirs apportent une réflectivité de 97% contre seulement 85% à 90% pour les miroirs de première surface standards. Cette réduction de perte est particulièrement importante dans de nombreux systèmes de réflexion où le manque de réflectivité peut avoir un impact sur l'efficacité du système. Les Mroirs Diode Laser pour le Visible sont dotés d'un substrat en verre flotté et sont idéaux pour les systèmes à réflexion multiple.

Informations techniques

Visible Laser Diode Mirror Reflectance at 45°



@ 500nm	95.0%
@ 550nm	97.0%
@ 600nm	97.5%
@ 633nm	97.0%
@ 635nm	97.0%
@ 650nm	96.5%
@ 670nm	96.0%
@ 675nm	95.0%
@ 700nm	94.5%

Quote Your Size

Montures compatibles