

TECHSPEC® 12mm de Diamètre x 18mm FL, Raie Laser 532nm, Lentille PCX



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#66-259** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€48,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€48,50

Qté 10+

€43,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 18.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 16.22
Traitement: Laser V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Substrat: ☐ N-SF5
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.41
Rayon R_t (mm): 12.11
Ouverture Utile CA (mm): 11
f/#: 1.5
Ouverture Numérique NA: 0.33
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme