

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12mm de Diametre X 84mm FL, Raie Laser 980nm, Lentille PCX



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock #69-560 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 **€20,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€20,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
84.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
82.39

Traitement:

Laser V-Coat (980nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 980nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.50 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.08
Rayon R₁ (mm): 43.43
Ouverture Utile CA (mm): 11
f/#: 7.00
Ouverture Numérique NA: 0.07
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 980
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 980nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner