

TECHSPEC®

Lentille Cylindrique PCX Qualité Éclairage, 10 mm H x 10 mm L x 25 mm FL, traitée VIS 0°



Stock **#25-484** 2 In Stock

-

1

+

€76^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€76,00 prix unitaire
Qté 6-25	€68,00 prix unitaire
Qté 26-49	€65,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Cylinder Lens, Plano-Convex

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

3.00 ±0.1

Épaisseur Centrale CT (mm):

+0.0/-0.2	Tolérance Dimensionelle (mm):
10.0 x 10.0	Dimensions (mm):
1.99	Épaisseur au Bord ET (mm):
±0.1 over H	Tolérance d'Inclinaison (mm):
15.00	Tolérance Angle de Bord (arcmin):
Propriétés optiques	
25.00	Distance Focale EFL (mm):
N-BK7	Substrat: ☐
2.5	f/#:
0.20	Ouverture Numérique NA:
VIS 0° (425-675nm)	Traitement:
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
23.02	Distance Focale Arrière BFL (mm):
R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm	Spécification du Traitement:
±3	Tolérance Distance Focale (%):
12.92	Rayon R ₁ (mm):
60-40	Qualité de Surface:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).


Description produit

- Substrat N-BK7 pour une Performance à Large Bande
- Solution Rentable pour l'Intégration OEM
- Multiples Options de Traitements Disponibles

Les Lentilles Cylindriques PCX pour l'Éclairage TECHSPEC® sont semblables aux Lentilles Plan-Convexes (PCX) de profil, mais comprennent une surface cylindrique plutôt que sphérique. Ces lentilles focalisent la lumière dans une dimension unique et peuvent transformer un point de lumière en une raie. Les Lentilles Cylindriques PCX pour l'Éclairage TECHSPEC® sont disponibles en versions circulaires et rectangulaires, ainsi qu'en de multiples options de traitement. Les lentilles cylindriques sont parfaites pour la projection de raies dans des applications de vision industrielle ou des systèmes de guidage.

Remarque : Pour des lentilles avec une distance focale négative, voir nos [Lentilles Cylindriques PCV pour l'Éclairage TECHSPEC](#).

Informations techniques



Circular And Rectangular Cylinder Lenses



Coating Curves