

TECHSPEC® 12,5" de Dia. x 75" FL Aluminum Protégé, Miroir Parabolique



Stock **#32-276-522** 3-4 JOURS

- 1 + **€3.065,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€3.065,00

Qté 3+
€2.605,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ BOROFLOAT®SUPREMAX®

Tolérance Distance Focale (%): ±1.5

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 12.5 +0.06/-0
Diamètre (mm): 317.50 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 75.0
Distance Focale EFL (mm): 1,905.00
Radius of Curvature (mm): 3,810.00
Ouverture (f/#): f/6
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 286
Épaisseur au Bord ET (pouces): 2.13
Épaisseur au Bord ET (mm): 54.10
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.4 - 2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme