

TECHSPEC[®] 10mm, VIS, non polarisant, Séparateur à Déplacement Latéral



Lateral Displacement Beamsplitters

Stock **#47-188** 16 In Stock

-

1

+

€670⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€670,00 prix unitaire
Qté 6-25	€535,00 prix unitaire
Qté 26-99	€489,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Non-Polarizing Beamsplitter

Type:

Non-Polarizing

Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%):


80.00	
Prism	Construction:
±0.1	Tolérance Dimensionelle (mm):
<2	Parallélisme (arcmin):
Propriétés optiques	
±5	Tolérance Angulaire (arcsec):
10.00	Séparation de Faisceau (mm):
R _{avg} <0.5% @ 430 - 670nm	Spécification du Traitement:
T _p - T _s <6%	Rapport d'Extinction:
45.00	Transmission Polarisation-P (%):
±10	Tolérance Réflexion/Transmission (%):
45.00	Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
N-BK7	Substrat: ☐
λ/8	Planéité de Surface (P-V):
40-20	Qualité de Surface:
430 - 670	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Traitement visible et IR proche proposés
- Simplifient les configurations de paillasse
- Divisent le faisceau Incident en deux faisceaux parallèles déplacés

Les Séparateurs à Déplacement Latéral TECHSPEC® produisent deux faisceaux parallèles séparés par une distance fixe. Les séparateurs sont constitués d'un **prisme rhomboïde** cimenté à un **prisme à angle droit** de λ/8 de précision. Le modèle à haute tolérance garantit le parallélisme des faisceaux existants à 2 minutes d'arc. Les surfaces d'entrée et de sortie des Séparateurs à Déplacement Latéral TECHSPEC® disposent d'un traitement anti-reflet (AR) multi-couches pour une plus grande efficacité. Des traitements polarisants et nons polarisants sont également disponibles.

Informations techniques



Size (A)	10mm	20mm
Beam Separation	10mm	20mm

