

TECHSPEC® 12,5 x 17,68 x 3mm, NIR, Lame Séparatrice Elliptique



Elliptical Plate Beamsplitters

Stock **#47-167** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€34,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€34,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile (%):
>85

Traitement:
NIR

Spécification du Traitement:
Surface 1: 50R/50T (R_{abs} ±5% @ 900nm, R_{avg} ±10% @ 700 - 1100nm)
Surface 2: R_{avg} ≤1.0%, R_{avg} ≤2.0% @ 700 - 1100nm

Construction:

Plate
Bords: Cut with 0.25mm Maximum Edge Chip
Axe Majeur (mm): 18.68 +0.0/-0.40 (physical length)
Axe Mineur (mm): 12.50 +0.0/-0.10
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport Réflexion/Transmission (R/T): 50/50
Substrat: 
Planéité de Surface (P-V): <2λ (per inch)
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.25
Type: Standard Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 1100

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner