


[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

10" x 12", Fenêtre Optique Plastique



Stock **#46-629** CONTACT

-

1

+

€164^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-49	€164,00 prix unitaire
Qté 50-99	€148,00 prix unitaire
Qté 100-199	€139,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):

10 x 12.00

Dimensions (mm):

254.00 x 304.80

1.50 ±0.20	Épaisseur (mm):
304.80	Longueur (mm):
254.00	Largeur (mm):
±0.3	Tolérance Dimensionelle (mm):

Propriétés optiques	
Uncoated	Traitement:
Thermoset ADC (CR-39®)	Substrat: ☐
1.501	Indice de Réfraction (n _d):
>90 (typical)	Transmission (%):
59.2	Nombre d'Abbe (v _d):
400 - 1500	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Propriétés des matériaux	
1.320	Densité (g/cm³):


Environnement & durabilité	
100 Continuous, 130 for 1 hour	Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 242:

Description produit

- Alternative aux fenêtres en verre sans l'addition du poids
 - Excellente résistance thermique et chimique
 - Meilleure transmission que les plastiques transparents similaires
- Les Fenêtres Optiques Transparentes en Plastique sont une option légère et durable par rapport à une alternative en verre. Ces fenêtres ont une transmission élevée et un trouble faible, ont une résistance à l'abrasion 25 à 50 fois supérieure et sont résistantes à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools). Grâce à leur construction, ces fenêtres peuvent être percées à l'aide d'une mèche au carbure pour divers besoins de montage.
- Les Fenêtres Optiques Transparentes en Plastique ne sont pas revêtues et sont disponibles en version circulaire, rectangulaire et carrée.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

