

[Afficher tous les 41 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®]

Expanseur de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Vega[®] 10X, 1064 nm



10X, 1064nm DA Beam Expander, #35-117

Stock **#35-117** 1 In Stock

-

1

+

 €555⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€555,00 prix unitaire
Qté 10-24	€486,00 prix unitaire
Qté 25-99	€430,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Beam Expander	Type:
Fixed Magnification	Style:

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):

85.00	
	Poids (g):
176	
	Diamètre du Logement (mm):
39.95	
Propriétés optiques	
	Ouverture d'Entrée (mm):
5.45	
	Ouverture de Sortie (mm):
26	
	Puissance d'Expansion:
10X	
	Substrat: ☐
Fused Silica (Corning 7980)	
	Transmission (%):
>98.5 (nominal)	
	Angle d'Incidence (°):
0	
	Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)	
	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064	
	Front d'Onde Transmis, P-V:
<N10 for 2.3mm input beam (nominal, λ = DWL)	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
1000 - 1140	
	Spécification du Traitement:
R _{abs} <0.25% @ 1064nm	
	Damage Threshold, By Design: ☐
10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 20Hz	
	Ajustement de la divergence:
Rotating Optics	
	Seuil de dommages, pulsé:
10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 20Hz	

Filetage & montage	
	Filetage:
Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)	

Conformité réglementaire	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Traitement AR pour longueurs d'onde laser : 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm et 1940 nm
- Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
- Divergence ajustable à l'aide d'une conception optique rotative

Les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® ont été conçus pour des applications laser exigeantes, notamment l'usinage de matériaux au laser, le secteur médical et la recherche. Ces expanseurs de faisceau compacts ont été optimisés pour les longueurs d'onde laser courantes, y compris les longueurs d'ondes Nd:YAG, pour un front d'onde transmis à performance élevée avec des conceptions atteignant une erreur de front d'onde transmis N10. Afin d'assurer une compatibilité avec des lasers haute puissance, ces expanseurs de faisceau sont conçus pour empêcher que les images fantômes se focalisent sur les surfaces internes. Les Expanseurs de Faisceaux Raie Laser Vega TECHSPEC® se montent facilement avec un filetage de M30 x 1 et offrent une valeur excellente aussi bien pour les achats d'unités simples que pour une intégration OEM.

Remarque : La longueur de ces expanseurs de faisceau change lors du réglage de la divergence, généralement de 1 à 2 mm par rapport à la longueur spécifiée.

Également disponibles : [Expanseurs de Faisceau Vega® à Large Bande TECHSPEC](#) Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les [Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC](#). Pour les applications laser HeNe, les [Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC](#) sont disponibles. Pour les applications d'une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos [Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis®](#) ou nos [Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande](#). Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, [les Expanseurs de Faisceau Réflectissants Canopus® TECHSPEC](#) sont disponibles.

Pour en savoir plus sur la différence entre les expanseurs de faisceau de 2 µm et de 2 µm à faible teneur en OH⁻, ainsi que sur les différents types de silice fondue, consultez notre note d'application [Silice fondue indice UV ou IR](#).

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 515 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1030 nm, 1070 nm et 1080 nm.



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).
