

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

10X Objectif Nikon Achromatique Conjugué Fini

See More by [Nikon](#)



10XNikon Achromatic Finite Conjugate Objective

Stock **#59-935** FIN DE SÉRIE **11 In Stock**

-

1

+

€123^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€123,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
MSB50100	Numéro de Modèle:
Achromatic	Type:
Finite Conjugate	Style:
Nikon	Fabricant:

Propriétés physiques et mécaniques	
1.80	Champ de Vision (mm):
Propriétés optiques	
16.60	Distance Focale EFL (mm):
10X	Grossissement:
0.25	Ouverture Numérique NA:
1.1	Pouvoir de Résolution (µm):
1.10	Profondeur de champ (µm):
5.6	Distance de Travail (mm):
18	Numéro de Champ:
N/A	Liquide d'Immersion :
Capteur	
2/3"	Taille maximale du capteur:
Filetage & montage	
RMS / 20.32mm x 36 TPI	Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conception achromatique
- Filetage RMS standard
- Compatibles avec tous les accessoires standards DIN
- Têtes à ressort sur les 40Xet 60X

Ces Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis sont excellents pour de simples systèmes d’imagerie à haute puissance. Ces objectifs ne nécessitent pas de tube pour lentilles pour interagir avec un oculaire ou caméra, bien que l’utilisation de notre [Tube Microscope DIN](#) permet à une caméra ou un oculaire d’être attaché directement à l’objectif. Ces objectifs comprennent un filetage RMS pour une intégration facile et rapide en système, les rendant idéaux pour toutes applications nécessitant une performance élevée à prix économique. Les Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis ont une conception achromatique et sont disponibles en quatre grossissements : 4X, 10X, 40Xet 60X. Les objectifs 40Xet 60Xsont dotés d'une tête à ressort.