

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

## 10X Nikon CFI60 TU Plan Epi Infinity Corrected Obj

See More by [Nikon](#)



#58-516: 10X Nikon CFI60 TU Plan Epi

Stock **#58-516** 10 In Stock

-

1

+

€1.410<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €1.410,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                           | Numéro de Modèle: |
| MUE12100                                                                  |                   |
| Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :<br>Focal Length: 200mm |                   |
|                                                                           | Type:             |
| Microscope Objective                                                      |                   |
|                                                                           | Style:            |
| Infinity Corrected                                                        |                   |

|       |            |
|-------|------------|
| Nikon | Fabricant: |
|-------|------------|

| Propriétés physiques et mécaniques |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 2.20                               | Champ de Vision (mm):                |
| 42.40                              | Longueur de Filetage Extérieur (mm): |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 29     | Diamètre Max. (mm): |
| 125.00 | Poids (g):          |

| Propriétés optiques |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| 0.64mm              | Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": |
| 0.88mm              | Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": |

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 20.00 | Distance Focale FL (mm): |
| 10X   | Grossissement:           |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 0.30 | Ouverture Numérique NA:     |
| 1.0  | Pouvoir de Résolution (µm): |

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 3.06 | Profondeur de champ (µm):                        |
| 2.5  | Champ de Vision, Oculaire 25 Dia. de Champ (mm): |

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 2.2  | Champ de Vision, Oculaire 22 Dia. de Champ (mm): |
| 17.5 | Distance de Travail (mm):                        |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 22 | Numéro de Champ:      |
| 60 | Parfocal Length (mm): |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| N/A | Liquide d'Immersion : |
|-----|-----------------------|

| Capteur |                             |
|---------|-----------------------------|
| 2/3"    | Taille maximale du capteur: |

| Filetage & montage |           |
|--------------------|-----------|
| M25 x0.75          | Filetage: |

| Conformité réglementaire |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |

## Description produit



- Excellente reproduction couleur
- Longue distance de travail et ouverture numérique élevée
- Contraste élevé avec éblouissement minima
- Aucune déformation

Les Objectifs Nikon CFI60 Corrigés à l'Infini - Fond Clair, conçus pour répondre aux besoins d'imagerie les plus avancés, atteignent le point d'orgue de la technologie optique Nikon. Leur distance parfocale de 60 mm et diamètre barillet bien plus large permet à ces objectifs d'offrir une luminosité supérieure et la plus haute combinaison possible de distance de travail et d'ouverture numérique (pour dispersion lumineuse). Conçus pour corriger les aberrations axiales et latérales sur la totalité du champ de vision, ces objectifs produisent des images étant planes et claires avec contraste et résolution élevés. Les Objectifs Nikon CFI60 Corrigés à l'Infini - Fond Clair ont une excellente reproduction des couleurs, sans contrainte. Ces objectifs de fond clair sont proposés dans des grossissements de 5X à 100X.

L'accessoire de tube objectif [#58-520](#) peut être utilisé pour focaliser la lumière à partir de l'objectif corrigé à l'infini sur le plan image. Pour une performance optimale, la distance entre l'objectif tube et l'objectif devrait être entre 100-200 mm. Cet espace permet à des accessoires d'être insérés dans la trajectoire optique pour répondre aux besoins spécifiques. Cette Lentille Tube peut être intégrée dans les systèmes de monture C à le Boîtier Adaptateur Monture C pour Lentille Tube Nikon ([#11-150](#)).

**Remarque :** Les quatre vis à tête cylindrique hexagonale creuse doivent être retirées pour placer la lentille tube dans le Boîtier Adaptateur Monture C pour Lentille Tube Nikon.

## Informations techniques



|   | 5X     | 10X    | 20X    | 50X    | 100X   |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 29.0mm | 29.0mm | 29.0mm | 30.0mm | 30.0mm |
| B | 36.3mm | 42.4mm | 40.9mm | 48.9mm | 55.4mm |
| C | 20.0mm | 17.0mm | 22.5mm | 21.5mm | 21.5mm |

**Nikon CF160 Infinity Corrected Brightfield Objectives**

