

[Afficher tous les 34 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Expandeur de Faisceau VIS-NIR Vega® à Large Bande, 10X



TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

Stock **#39-740** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €610⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€610,00 prix unitaire
Qté 10-24	€545,00 prix unitaire
Qté 25-99	€483,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Beam Expander **Type:**
Fixed Magnification **Style:**

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):

90.80	Poids (g):
167	
39.95	Diamètre du Logement (mm):
Propriétés optiques	
5.45	Ouverture d'Entrée (mm):
25.5	Ouverture de Sortie (mm):
10X	Puissance d'Expansion:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: <input type="checkbox"/>
>94.0 (nominal)	Transmission (%):
0	Angle d'Incidence (°):
Laser VIS-NIR (500-1090nm)	Traitement:
Broadband	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
M10 for 2.3mm input beam (nominal, $\lambda = \text{DWL}$)	Front d'Onde Transmis, P-V:
500 - 1090	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
$R_{\text{avg}} \leq 1.5\% @ 500 - 1090\text{nm} @ 0^\circ \text{AOI}$	Spécification du Traitement:
2 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz	Damage Threshold, By Design: <input type="checkbox"/>
Rotating Optics	Ajustement de la divergence:
2 J/cm ² @ 1064nm, 20ns, 20Hz	Seuil de dommages, pulsé:

Filetage & montage	
Input: Male M30 x 1	Filetage:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Traitement AR pour des sources laser accordables exigeantes à large bande
- Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
- Divergence ajustable à l'aide d'une conception optique rotative

Les Expandeurs de Faisceau Vega[®] à Large Bande TECHSPEC[®] ont été conçus pour des sources laser accordables exigeantes. Ces expandeurs de faisceau compacts sont optimisés pour une large gamme de longueurs d'onde. Grâce à leurs conceptions atteignant une erreur du front d'onde transmis de $M/10$, sans images fantômes focalisées intérieurement, ils sont compatibles avec des lasers haute puissance. Les Expandeurs de Faisceau Vega TECHSPEC[®] à Large Bande s'intègrent facilement dans les prototypes et les applications avancées, tout en maintenant la qualité sur toute la plage d'ajustement. Ils sont parfaits pour les applications laser médicales utilisant des sources au thulium et holmium.

Remarque : La longueur de ces expandeurs de faisceau change lors du réglage de la divergence, généralement de 1 à 2 mm par rapport à la longueur spécifiée.

Également disponibles : [Expandeurs de Faisceau Raie Laser Vega[®] TECHSPEC](#). Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les [Expandeurs de Faisceau Nd:YAG Scorpi[®] TECHSPEC](#). Pour les applications laser HeNe, les [Expandeurs de Faisceau HeNe Arcturus[®] TECHSPEC](#) sont disponibles. Pour les applications d'une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos [Expandeurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis[®] TECHSPEC](#) ou nos [Expandeurs de Faisceau Draconis[®] TECHSPEC à Large Bande](#). Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les [Expandeurs de Faisceau Réflectifs Canopus[®] TECHSPEC](#) sont disponibles.

Pour en savoir plus sur la différence entre les expandeurs de faisceau de 2 μm et de 2 μm à faible teneur en OH[⁻], ainsi que sur les différents types de silice fondue, consultez notre note d'application [Silice fondue indice UV ou IR](#).

INTRODUCTION DES
EXPANSEURS DE FAISCEAUX LASER - GROSSISSEMENT FIXE
D'EDMUND OPTICS®

