

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

# Oculaires de Mise au Point 10X WF, 24 mm de diam. de champ

See More by [Mitutoyo](#)



Stock **#56-001** **3 In Stock**

-

1

+

€1.125<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €1.125,00 prix unitaire          |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

## Caractéristiques du produit

Mitutoyo

Fabricant:

## Propriétés optiques

10X

Grossisse-  
ment:

| Conformité réglementaire |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |
| Contains SVHC(s)         | REACH 241:                  |

## Description produit

- Utilise les [Objectifs Mitutoyo Corrigés Infini](#)
- La conception trinoculaire facilite l'adaptation vidéo
- La tourelle accepte jusqu'à quatre objectifs
- Les objectifs et sources de lumière sont vendus séparément

Conçus pour offrir des grossissements élevés à de longues distances de travail, le Microscope d'Inspection Mtutoyo FS70 est un choix idéal pour de nombreuses applications d'inspection et d'assurance qualité. Incorporant la gamme complète d'[objectifs corrigés infini](#) Mitutoyo, le système de microscope obtient des grossissements de 20X à 8000X et des distances de travail de 6 à 34 mm. Les oculaires de focalisation peuvent accepter des réticules de 25 mm de diamètre. La tête trinoculaire 50/50 dispose d'un mouvement grossier, d'un mouvement fin de 0.1 mm/rev ainsi que d'une vidéo simultanée et d'une vision binoculaire.

**Remarque :** [Les objectifs](#) et [l'éclairage](#) sont vendus séparément.

## Informations techniques

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                               |                         |
| Microscope System                                                             |                         |
| Mitutoyo FS70 Macroscope System (includes #55-999, #56-000, #56-001, #56-002) | <a href="#">#56-003</a> |
| Microscope Head (One Required)                                                |                         |
| Mitutoyo FS70 Macroscope Head                                                 | <a href="#">#55-999</a> |
| Microscope Stand (One Required)                                               |                         |
| Mitutoyo FS70 Microscope Stand                                                | <a href="#">#56-000</a> |
| Microscope Eyepieces in Pairs (One Required)                                  |                         |
| 10X WF Focusing Eyepieces, 24mm Field Dia.                                    | <a href="#">#56-001</a> |
| 15X WF Focusing Eyepieces, 16mm Field Dia.                                    | <a href="#">#56-310</a> |
| 20X WF Focusing Eyepieces, 12mm Field Dia.                                    | <a href="#">#56-004</a> |
| Microscope Turret (One Required)                                              |                         |
| Manual 4 Position Turret for Mitutoyo FS70                                    | <a href="#">#56-002</a> |
| Mbtorized 4 Position Turret for Mitutoyo FS70                                 | <a href="#">#56-313</a> |
| Microscope Stage (Optional)                                                   |                         |
| 2" x 2" XY-Axes Positioning Stage                                             | <a href="#">#56-011</a> |
| Accessories and Reticles (Optional)                                           |                         |
| Fiber Optic Light Guide for FS70, 72" Length                                  | <a href="#">#56-008</a> |
| Polarizer Set                                                                 | <a href="#">#56-009</a> |
| C-Mount Coupler (1X) for Video Adaptation                                     | <a href="#">#56-010</a> |
| 90° Crossline, Reticle                                                        | <a href="#">#56-005</a> |

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Concentric Circles Reticle, 1.2 - 18mm Dia, 1.2mm Increments | <a href="#">#56-007</a> |
| 20mm Line/0.1mm Divisions, Reticle                           | <a href="#">#56-183</a> |
| 5mm Line/0.05mm Divisions, Reticle                           | <a href="#">#56-184</a> |
| 90°/60° Crossline, Reticle                                   | <a href="#">#56-311</a> |

| Stock No.               | Objective        | WD (mm) | Resolving Power (µm) | 10X Eyepiece <a href="#">#56-001</a> |           | 15X Eyepiece <a href="#">#56-310</a> |           | 20X Eyepiece <a href="#">#56-004</a> |           |
|-------------------------|------------------|---------|----------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
|                         |                  |         |                      | Mag.                                 | FOV (mm)  | Mag.                                 | FOV (mm)  | Mag.                                 | FOV (mm)  |
| <a href="#">#58-235</a> | MPlan Apo 1X     | 11      | 11                   | 10-20X                               | 24-12     | 15-30X                               | 16-8      | 20-40X                               | 12-6      |
| <a href="#">#46-142</a> | MPlan Apo 2X     | 34      | 5                    | 20-40X                               | 12-6      | 30-60X                               | 8-4       | 40-80X                               | 6-3       |
| <a href="#">#46-143</a> | MPlan Apo 5X     | 34      | 2                    | 50-100X                              | 4.8-2.4   | 75-150X                              | 3.2-1.6   | 100-200X                             | 2.4-1.2   |
| <a href="#">#66-383</a> | MPlan Apo 7.5X   | 35      | 1.3                  | 75-150X                              | 3.2-1.6   | 112.5-225X                           | 2.13-1.07 | 150-300X                             | 1.6-0.8   |
| <a href="#">#46-144</a> | MPlan Apo 10X    | 33.5    | 1                    | 100-200X                             | 2.4-1.2   | 150-300X                             | 1.6-0.8   | 200-400X                             | 1.2-0.6   |
| <a href="#">#46-145</a> | MPlan Apo 20X    | 20      | 0.7                  | 200-400X                             | 1.2-0.6   | 300-600X                             | 0.8-0.4   | 400-800X                             | 0.6-0.3   |
| <a href="#">#46-146</a> | MPlan Apo 50X    | 13      | 0.5                  | 500-1000X                            | 0.48-0.24 | 750-1500X                            | 0.32-0.16 | 1000-2000X                           | 0.24-0.12 |
| <a href="#">#46-147</a> | MPlan Apo 100X   | 6       | 0.4                  | 1000-2000X                           | 0.24-0.12 | 1500-3000X                           | 0.16-0.08 | 2000-4000X                           | 0.12-0.06 |
| <a href="#">#46-398</a> | MPlan Apo 20X SL | 30.5    | 1                    | 200-400X                             | 1.2-0.6   | 300-600X                             | 0.8-0.4   | 400-800X                             | 0.6-0.3   |
| <a href="#">#46-399</a> | MPlan Apo 50X SL | 20.5    | 0.7                  | 500-1000X                            | 0.48-0.24 | 750-1500X                            | 0.32-0.16 | 1000-2000X                           | 0.24-0.12 |
| <a href="#">#46-401</a> | MPlan Apo 100XSL | 13      | 0.5                  | 1000-2000X                           | 0.24-0.12 | 1500-3000X                           | 0.16-0.08 | 2000-4000X                           | 0.12-0.06 |
| <a href="#">#34-247</a> | MPlan Apo 5X HR  | 25.5    | 1.3                  | 50-100X                              | 4.8-2.4   | 75-150X                              | 3.2-1.6   | 100-200X                             | 2.4-1.2   |
| <a href="#">#58-236</a> | MPlan Apo 10X HR | 15      | 0.6                  | 100-200X                             | 2.4-1.2   | 150-300X                             | 1.6-0.8   | 200-400X                             | 1.2-0.6   |
| <a href="#">#58-237</a> | MPlan Apo 50X HR | 5.2     | 0.3                  | 500-1000X                            | 0.48-0.24 | 750-1500X                            | 0.32-0.16 | 1000-2000X                           | 0.24-0.12 |
| <a href="#">#58-238</a> | MPlan Apo 100XHR | 1.3     | 0.3                  | 1000-2000X                           | 0.24-0.12 | 1500-3000X                           | 0.16-0.08 | 2000-4000X                           | 0.12-0.06 |