

[Afficher tous les 109 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

12,5mm Dia., 0,66 NA, traité NIR, Lentille Asphérique



Stock **#69-862** 8 In Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€249^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€249,00 prix unitaire
Qté 6-25	€224,00 prix unitaire
Qté 26-49	€209,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

12.50 +0.0/-0.1

≤5	Centrage (arcmin):
11.25	Ouverture Utile CA (mm):
1.60	Épaisseur au Bord ET (mm):
5.00 ±0.1	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
Plano	Shape of Back Surface:

Propriétés optiques

9.50 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
0.66	Ouverture Numérique NA:
6.51	Distance Focale Arrière BFL (mm):
N-SF5	Substrat: 
587.6	Longueur d'onde de conception asphérique:
1.2λ	Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
BBAR (600-1050nm)	Traitement:
R _{avg} ≤1.5% @ 600 - 1050nm	Spécification du Traitement:
60-40	Qualité de Surface:
0.76	f/#:
600 - 1050	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:
105.26	Puissance (Dioptres):


Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Diamètres de 10 à 200 mm
 - Distances focales de 7,5 à 300 mm
 - Traitements AR à large bande disponibles
- Les Lentilles Asphériques TECHSPEC® sont conçues pour focaliser la lumière tout en éliminant l’aberration sphérique provenant de sources lumineuses divergentes dans plusieurs applications telles que la focalisation de sortie d’une diode laser. Elles peuvent augmenter l’ouverture numérique d’une lentille, tout en réduisant les aberrations du système. Elles peuvent également réduire le nombre d’éléments nécessaires dans un système à éléments multiples. Les lentilles asphériques peuvent alléger le poids total du système, tout en apportant des avantages tels que l’augmentation du flux lumineux ou la simplification du montage.
- Les Lentilles Asphériques TECHSPEC® présentent un faible coefficient f/# pour une performance de collection de lumière optimale. Des informations complètes sont disponibles pour intégrer facilement ces lentilles asphériques dans un système optique. Ces lentilles ont également été optimisées par ordinateur pour éliminer l'aberration sphérique tout en réduisant les aberrations d'ordre supérieur. L'option de traitement VIS fournit moins de 1,5% de réflexion sur le domaine 425 - 675 nm et l'option de traitement NIR fournit moins de 1,5% de réflexion sur la bande 600 - 1.050 nm. Contactez notre service commercial pour obtenir un prix sur de grandes quantités ou de l'aide sur une lentille asphérique personnalisée.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles

;