

TECHSPEC® 12,5mm Dia., 785nm, 0°, Miroir à Diode Laser



Stock **#63-147** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 + **€39,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€39,95

Prix sur Quantité
Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface: 10-5
Type: Laser Mirror
Parallélisme (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): >90

Surface Arrière: Ground
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 785nm R _{avg} >98% @ 730 - 840nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 730 - 840
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Dielectric Mirror (730-840nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 785
Diamètre (mm): 12.50 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.2
Angle d'Incidence (°): 0
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner