


[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

12,5 mm Dia., Polariseur VIS-NIR à Contraste Élevé



Stock **#36-652** 2 In Stock

-

1

+

€375^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€375,00 prix unitaire
Qté 10+	€356,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Linear Polarizer

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

11.25

Ouverture Utile CA (mm):

12.50

Diamètre (mm):

2.00 ±0.2	Épaisseur (mm):
+0.0/-0.2	Tolérance Dimensionelle (mm):
Nanoparticle	Construction:
90	Ouverture Utile (%):

Propriétés optiques

±20	Angle d'Incidence (°):
>10,000:1 (650nm - 850nm) >1,000:1 (650nm - 1000nm)	Rapport d'Extinction:
Soda Lime Float Glass	Substrat: □
40-20	Qualité de Surface:
>84	Transmission (%):
< λ/4	Front d'Onde Transmis, P-V:
<1	Déviation de Faisceau (arcmin):
±2	Marque de l'Axe de Polarisation (%):
600 - 1000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Environnement & durabilité

-20 to +120	Température d'Utilisation (°C):
-------------	---------------------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

- Large Gamme de Longueurs d'Onde
 - Rapports de Contraste < 100.000:1 Disponibles
 - Parfaits pour une Utilisation en Environnement Difficile
- Les Polariseurs UV, VIS-NIR et proche IR à Contraste Élevé offrent une polyvalence ainsi qu'une performance élevée dans une large gamme de longueurs d'ondes. Ces polariseurs contiennent des nano-particules argentées uniformément étirées dans un verre sodocalcique de 220 ± 25 µm d'épaisseur laminé sur un substrat plus épais pour accroître sa résistance. Les polariseurs UV, VIS-NIR et proche IR à contraste élevé sont parfaits pour des environnements difficiles, sont résistants au rayonnement UV et aux produits chimiques, et peuvent être utilisés sans risque dans des environnements humides.

Informations techniques

