


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Miroir Dichroïque pour Lasers Dopés Yb, Faible GDD, 940/1030 nm, 12,5 mm de dia.



Yb-Doped Dichroic Mirrors

Stock **#28-971** **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €328⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-5 | €328,00 prix unitaire |
| Qté 6-25 | €278,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

High Power Dichroic Window **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

3.00 ±0.20 **Épaisseur (mm):**

11.25 **Ouverture Utile CA (mm):**

| | |
|--|--|
| 12.50 +0.0/-0.10 | Diamètre (mm): |
| Fine Ground | Bords: |
| 30' ±10' | Angle de Bord (arcmin): |
| Propriétés optiques | |
| Fused Silica (Corning 7980) | Substrat: □ |
| 1.458 | Indice de Réfraction (n_d): |
| 10-5 | Qualité de Surface: |
| 0 - 5 | Angle d'Incidence (°): |
| S1: HR 1030nm ± 5nm, AR 940 ± 5nm S2: AR 940nm & 1030nm ± 5nm | Traitement: |
| 940nm/1030nm | Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): |
| λ/10 | Planéité de Surface (P-V): |
| S1: R _p & R _s >99.5% @ 1030nm; T _p & T _s >98% @ 940nm @ 0 – 5° AOI S2: T _p & T _s >98% @ 940nm & 1030nm | Spécification du Traitement: |
| > 20 J/cm ² @ 10ns pulses @5 kHz PRF 1MW/cm ² CW | Damage Threshold, Reference: □ |
| Conformité réglementaire | |
| Visionner | Certificate of Conformance: |

Description produit

- Haute réflectivité à 1030 nm et haute transmission à 940 nm
- Faible dispersion de retard de groupe (GDD) <±0 fs²
- Miroir dichroïque idéal pour les lasers à ytterbium (Yb)

Les Miroirs Dichroïques pour Lasers Dopés Yb présentent une réflectivité élevée de 99,5% à 1030 nm et une transmission de 98 % à 940 nm avec des angles d'acceptation larges de 0 à 5°. Ces miroirs sont disponibles en 12,5, 25 ou 50 mm de diamètre et en 3 mm d'épaisseur. Ils sont dotés de substrats à coin qui minimisent les réflexions arrière, même à 0° AOI. Conçus pour des applications à haute puissance utilisant des impulsions nanosecondes, ces miroirs sont idéaux pour l'usinage de matériaux de précision. Les Miroirs Dichroïques pour Lasers Dopés Yb offrent également une faible dispersion de retard de groupe (GDD) de <±100 fs² de 1030 nm à 1080 nm, ce qui les rend utiles pour les applications ultrarapides et non linéaires, y compris la microscopie multiphotonique.