

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,5mm Dia X 75mm EFL 532nm Raie Laser, Lentille PCX Cylindrique



Laser Line PCX Cylinder Lens

Stock #33-225 FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

 €39,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€39,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Distance Focale EFL (mm):
75.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

f#:
6.00

Ouverture Numérique NA:

0.08
Traitement: Laser V-Coat (532nm)
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 495 - 570
Distance Focale Arrière BFL (mm): 73.68
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{avg} <1.5% @ 495 - 570nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.49
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Remarque: Coating: 532nm V-Coat
Rayon R₁ (mm): 38.76
Qualité de Surface: 60-40
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.495 - 0.570

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner