

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12mm de Diametre X 15mm FL, Raie Laser 1064nm, Lentille PCX



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock #69-609 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1

€48,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€48,50

Qté 10+

€43,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 15.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 12.03
Traitement: Laser V-Coat (1064nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.50 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.66
Rayon R_t (mm): 7.75
Ouverture Utile CA (mm): 11
f/#: 1.25
Ouverture Numérique NA: 0.40
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme