

[Afficher tous les 44 produits de la même famille.](#)

12,5mm Diamètre, Sablage 120, Diffuseur Dépoli en Verre



Stock **#83-418** [CONTACT](#)

-

1

+

€14^{.25}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€14,25 prix unitaire
Qté 11+	€13,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Ground Glass Diffuser	Type:
Sandblasted on first surface	Remarque:
Propriétés physiques et mécaniques	
12.50 ±0.25	Diamètre (mm):

	Bords:
Ground	
	Sablage: ☐
120	
	Épaisseur (mm):
1.60	

Propriétés optiques

	Traitement:
Uncoated	
	Substrat: ☐
Float Glass	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 2000	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 235:
Conforme	


Description produit

- Tailles s'étendant de 5 mm de diamètre à 250 mm carrés
- Faible perte par diffusion
- Surface dépolie uniforme pour une diffusion uniforme
- [Substrat de Silice Fondue](#) disponible

Les Diffuseurs en Verre Dépoli sont constitués de verre dépoli haute tolérance, de qualité, qui les rend parfaits pour des applications industrielles. Le substrat en verre flotté présente une excellente transmission dans le visible et est idéal pour les applications générales de diffusion. Un sablage au grain 120 ou 220 ou 600 (comme indiqué) est utilisé pour créer une surface diffuse sur le verre. Les Diffuseurs en Verre Dépoli ont une diffusion uniforme sur toute la surface grâce à deux passages orthogonaux au cours du processus de sablage. La diffusion est un compromis entre une faible perte par dispersion et une diffusion moyenne. Les applications typiques sont les écrans, la diffusion de l'éclairage et les mires.

Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Obtenez un [devis rapide et personnalisé](#).

Informations techniques



Diffuser Transmission

Quote Your Size

Montures compatibles