


TECHSPEC® 12,5mm Diamètre, 45°, Filtre Dichroïque, Jaune



Stock **#66-243** ☐ En Stock

-

1

+

€70,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€70,00

Qté 11+

€59,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50

Angle d'Incidence (°):
45.00

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
520.00

Substrat: N-BK7
Traitement: Traditional Coated
Couleur: Yellow
Réflexion (%) : R _{abs} = 50% @ 520nm R _{avg} > 98% @ 550 - 725nm
Longueur d'Onde de Réflexion (nm) : 550 - 725
Qualité de Surface : 60-40
Épaisseur (mm) : 3.00
Tolérance Épaisseur (mm) : ±0.20
Transmission (%) : 90.00
Bande de Transmission (nm) : 400 - 495
Type : Dichroic Filter
Tolérance de Longueur d'Onde (nm) : ±15
Parallélisme (arcmin) : <1
Tolérance Dimensionnelle (mm) : ±0.25
Ouverture Utile (%) : 90.00
Spécification du Traitement : Surface 1: Multi-Layer Dichroic Surface 2: Single Layer MgF ₂
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 400 - 725
Planéité de Surface (P-V) : λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme