


[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Platine Inclinée Métrique Micromètre, 125mm



125mm Micrometer Tilt Stage

Stock #66-555 9 In Stock

-

1

+

€665⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€665,00 prix unitaire
Qté 3+	€580,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Tip-Tilt

Type de Mouvement:

125 x 125

Taille de Plateau (mm):

±2	Course (°):
Aluminium Stage	Construction:
4	Capacité de Charge (kg):
24	Résolution (arcsec):
4.92 x 4.92	Taille de Plateau (pouces):
0.8	Poids (kg):

Connectivité matérielle & interfaçage

Metric Micrometer	Mécanisme:
-------------------	------------

Filetage & montage

(19) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4	Filetage:
---	-----------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	REACH 241:

Description produit

• Versions métriques et impériales disponibles

• Contrôle de l'inclinaison dans deux axes (mouvement cinématique)

• Mcromètre de précision

• Conçus pour s'intégrer avec d'autres Platines TECHSPEC®

Nos Platines d'Inclinaison TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats de platines différents, allant de 30 à 70 mm carré. Chaque taille est proposée en version métrique ou impériale et dispose d'un mouvement micrométrique de précision qui assure la répétabilité du mouvement. Chaque platine est conçue pour s'intégrer aux composants TECHSPEC®, ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer un nombre illimité d'axes dans différentes configurations. Les Platines d'Inclinaison TECHSPEC sont idéales pour contrôler l'inclinaison des optiques et tiges de montage. Une [platine adaptatrice inférieure](#), vendue séparément, est nécessaire pour monter les platines de 30 mm et 40 mm à une table de laboratoire.

Informations techniques

