

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Plateau Rotatif 125mm, Métrique



Stock **#66-519** 1 In Stock

-

1

+

€665^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€665,00 prix unitaire
Qté 3+	€580,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Metric

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Rotary

Type de Mouvement:

Slide-Fit

Guide System:

	Taille de Plateau (mm):
125 Dia.	
	Course (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)	
	Concentricité (µm):
50	
	Construction:
Aluminium Stage	
	Incréments (arcmin):
5	
	Capacité de Charge (kg):
5	
	Parallélisme (µm):
60	
	Poids (kg):
0.9	
	Wobble (µm):
30	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Mécanisme:
Metric Micrometer	

Filetage & montage

	Filetage:
(17) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Dispensé	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	REACH 241:
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Conception à profil bas
- Micromètre de précision
- Système de guidage coulissant
- Rotation grossière de 360°, rotation précise de ±5°
- Mécaniquement compatibles avec d'autres Plateaux TECHSPEC®
- Ecrou de blocage sur tous les plateaux
- Compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)

Nos Plateaux Rotatifs TECHSPEC® offrent une course régulière et se composent d'un micromètre de précision. Ceci permet une rotation rapide de 360° et d'un ajustement angulaire dans toute position. Le plateau peut être fixé en utilisant le mécanisme de blocage. Les Plateaux Rotatifs TECHSPEC® sont disponibles en quatre formats : 30 mm, 40 mm, 70 mm et 125 mm de diamètre. Chaque plateau est disponible en version impériale ou métrique. Chaque plateau a été conçu pour s'intégrer avec nos plateaux TECHSPEC® ce qui améliore encore la flexibilité et permet à l'utilisateur de créer n'importe quel nombre d'axes dans différentes configurations. La [platine adaptatrice inférieure](#), vendue séparément, est nécessaire pour le montage de nos plateaux 30 et 40 mm à une table de laboratoire standard (les 70 et 125 mm se monteront directement à celle-ci).

Informations techniques

