

[Afficher tous les 23 produits de la même famille.](#)

# 1.25X Objective, 35mm WD

See More by [Infinity Photo-Optical Company](#)



InfiniTube FM-200 (1X), #58-310



Stock **#88-935** 1 In Stock

-

1

+

€280<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €280,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

## Caractéristiques du produit

|                |  |
|----------------|--|
| Type:          |  |
| Lens Accessory |  |

## Propriétés optiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Grossissement Primaire PMAG: |  |
| 1.25X                        |  |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 35.00                    | Distance de Travail (mm):   |
| Capteur                  |                             |
| 1/2"                     | Taille maximale du capteur: |
| Conformité réglementaire |                             |
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Conforme                 | Reach 224:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |


## Description produit

- Directement sur caméras CCD à monture C et de formats 2/3" et moindre
- Focalisation interne

Les Systèmes InfiniTube™&trade; FMest utilisé pour monter des objectifs conjugués à l'infini sur des caméras CCD, amenant des grossissements impossibles avec des objectifs ordinaires, tel qu'un grossissement 50X. Le système InfiniTube™ peut être configuré dans une large variété. Il peut être utilisé tout seul (InfiniTube™ [#58-310](#) our [#58-309](#)) pour des applications ou l'illumination est produite à partir d'une autre source telle qu'un backlight ou d'une illumination directionnelle. Le Système InfiniTube™ FM peut aussi être configuré pour une illumination in-line avec des attachements. Le premier attachement in-line in-line ([#58-313](#)) fut conçu pour des objectifs ayant un grossissement 10X ou moindre et n'est pas conseillé pour des hautes puissances. Le second attachement in-line ([#58-312](#)) fut conçu pour fonctionner avec un efficacité supérieure lorsque utilisé avec des grossissements 10X ou plus, mais peut être utilisé avec tous grossissements. Tous les accessoires en ligne acceptent nos [Guides de Lumière à Fibre Optique](#) avec un diamètre de pointe de 0,312".

**Note:** [Système standard](#) pour capteurs 2/3" est toujours disponible.

## Informations techniques



| System Includes                              | Stock No.               |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| InfiniTube In-Line Assembly Unit             | <a href="#">#58-311</a> |
| Hitachi KP-D20B Camera                       | <a href="#">#55-837</a> |
| 15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only) | <a href="#">#56-522</a> |
| Y-C Cable (6 ft.)                            | <a href="#">#39-255</a> |
| Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter         | <a href="#">#58-316</a> |
| M-150 Fiber Optic Illuminator                | <a href="#">#55-718</a> |
| Fiber Optic Light Guide (48" L)              | <a href="#">#39-367</a> |
| Fiber Optic Adapter                          | <a href="#">#38-944</a> |
| Standard Boom Stand                          | <a href="#">#54-120</a> |
| Rack & Pinion Mounting Plate                 | <a href="#">#54-123</a> |
| C-Clamp with 1/4-20 Mounting Hole            | <a href="#">#57-788</a> |