

TECHSPEC® 12,5mm Dia., 1480nm, 0°, Miroir à Diode Laser



Stock **#63-132** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

€39,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€39,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%):
>90

Surface Arrière: Ground
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 1480nm R _{avg} >98% @ 1376 - 1584nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1346 - 1584
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Dielectric Mirror (1376-1584nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1480
Diamètre (mm): 12.50 +0.0/-0.2
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.2
Angle d'Incidence (°): 0
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner