

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Fenêtre en Silice Fondue Traités HDAR, 400 à 1100 nm, 12,5 mm de dia., 1,5 mm d'épaisseur



Stock **#29-976** 20+ In Stock

-

1

+

€212^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€212,00 prix unitaire
Qté 6-25	€169,00 prix unitaire
Qté 26-49	€159,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Protective Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Protective as needed

Biseau:

80	Ouverture Utile (%):
10.00	Ouverture Utile CA (mm):
12.50 +0.00/-0.20	Diamètre (mm):
1.50 ±0.10	Épaisseur (mm):
Fine Ground	Bords:
522.00	Dureté de Knoop (kg/mm²):
<5	Parallélisme (arcsec):
0.16	Rapport de Poisson:
73	Module d'Élasticité de Young (GPa):

Propriétés optiques	
67.8	Nombre d'Abbe (v _d):
Hardened VIS-NIR (400-1100nm)	Traitement:
R _{avg} <1.5% @ 400 - 1100nm R _{abs} <2.0% @ 400 - 1100nm	Spécification du Traitement:
1.458	Indice de Réfraction (n _d):
Fused Silica	Substrat:
20-10	Qualité de Surface:
λ/10	Front d'Onde Transmis, P-V:
400 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4	Coating Temperature (°F):

Propriétés des matériaux	
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):
2.20	Densité (g/cm³):

Environnement & durabilité	
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10	Coating Abrasion:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6	Coating Adhesion:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8	Coating Humidity:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7	Coating Salt Solubility:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9	Coating Salt Spray:

Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Traitement HDAR répondant aux exigences d'abrasion sévère des normes MIL-C-675C
- Faible réflectivité dans les domaines VIS-NIR
- Parfaits pour une utilisation en environnement difficile
- Fenêtres en silice fondue non traitées également disponibles

Les Fenêtres en Silice Fondue à Traitement Antireflets Haute Durabilité (HDAR) se caractérisent par des substrats en silice fondue de précision dotés de traitements HDAR robustes pour les applications nécessitant des manipulations ou des nettoyages fréquents. À l'instar des [traitements en carbone de type diamant \(DLC\)](#), les traitements HDAR sont conçus pour résister à des cycles de température allant de -80 à +160°F, à une forte humidité pendant 24 heures, au brouillard salin pendant une période continue de 24 heures et à la solubilité dans le sel pendant une période d'immersion de 24 heures. Ces traitements sont déposés sur de la silice fondue qui présente une excellente stabilité mécanique et thermique, garantissant des performances élevées même dans des environnements difficiles.

Les Fenêtres en Silice Fondue à Traitement Antireflets Haute Durabilité (HDAR) sont parfaits dans les applications aérospatiales, de défense et industrielles, ainsi que dans toute application optique nécessitant des fenêtres de protection durables.
