

TECHSPEC[®] 12,5mm Dia., 405nm, 45°, Miroir à Diode Laser



Stock **#63-138** [CONTACT](#)

-

1

+

€115^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€115,00 prix unitaire
Qté 6-25	€104,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Laser Mirror	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
<3	Parallélisme (arcmin):
>90	Ouverture Utile (%):

Ground	Surface Arrière:
12.50 +0.0/-0.2	Diamètre (mm):
6.00 ±0.2	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
10-5	Qualité de Surface:
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8	
R _{abs} >99.8% @ 405nm R _{avg} >98% @ 375 - 435nm	Spécification du Traitement:
375 - 435	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ/10	Planéité de Surface (P-V):
Dielectric	Type de Traitement:
Dielectric Mirror (375-435nm)	Traitement:
405	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
45	Angle d'Incidence (°):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).









Description produit


- Réflectivité >99.8% aux Longueurs d'Onde de Conception
- Excellente Performance à Large Bande pour toute une Gamme de Longueurs d'Onde
- Conçus pour les Diodes Laser Usuelles

Les Miroirs à Diode Laser de Haute Performance TECHSPEC® sont conçus pour offrir une réflectivité élevée aux longueurs d'onde des diodes laser les plus courantes. Conçus pour un angle d'incidence de 0° ou 45°, ces miroirs sont très bien adaptés aux applications de redirection de faisceau.

Notre ligne de [miroirs laser TECHSPEC®](#) a été spécialement conçue pour les applications laser les plus exigeantes. En combinant des substrats de qualité laser dont la qualité de surface peut atteindre 10-5, avec un traitement de réflectivité dense ainsi qu'un seuil de dommage spécifique au type de laser et à la longueur d'onde demandée, ces miroirs sont excellents pour une large gamme d'applications nécessitant une réflectivité de précision et une résistance incroyable. Tous les miroirs laser TECHSPEC® ont été conçus pour réduire la perte par diffusion et pour être montés facilement dans tout système optique.

Informations techniques





Montures compatibles