

TECHSPEC® 12,5mm de Diamètre, 50R/50T, Lame Séparatrice Visible

Visible and NIR Plate Beamsplitters

Stock #47-021 3-4 JOURS- 1 + **€94,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€94,00

Qté 6+

€75,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
45Ouverture Utile (%):
>85

Spécification du Traitement:

Surface 1: 50/50 $\pm 5\%$ @ 550nm, $\pm 10\%$ @ 400 - 700nm
Surface 2: AR $R_{avg} \leq 1\%$, $R_{abs} \leq 2\%$ @ 400 - 700nm

Construction:
Plate

Diamètre (mm):
12.50

Bords:
Cut with 0.25mm maximum edge chip

Remarque:
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot

Parallélisme (arcmin):
 ≤ 3

Rapport Réflexion/Transmission (RT):
50/50

Substrat:
[N-BK7](#)

Planéité de Surface (P-V):
1 λ per inch

Qualité de Surface:
60-40

Épaisseur (mm):
3.00 ± 0.25

Type:
Standard Beamsplitter

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 240:
[Conforme](#)