


[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

Polariseur VIS-NIR, Contraste Élevé, 12,5 mm de Dia., Monté



Stock **#90-388** NOUVEAU **9 In Stock**

-

1

+

€450^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€450,00 prix unitaire
Qté 11+	€425,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Linear Polarizer	Type:
------------------	-------

Propriétés physiques et mécaniques

8.10	Ouverture Utile CA (mm):
12.50	Diamètre (mm):

Nanoparticle	Construction:
90	Ouverture Utile (%):
Propriétés optiques	
Double-Side AR Coat	Traitement:
>100,000:1 (700nm) >10,000:1 (600 to 850nm) >1,000:1 (600 to 1000nm)	Rapport d'Extinction:
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
>78%	Transmission (%):
<λ/4 @ 633nm per 1cm	Front d'Onde Transmis, P-V:
<1	Déviation de Faisceau (arcmin):
<0.5 (to indicated edge)	Marque de l'Axe de Polarisation (%):
600 - 1000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Continuous block Continuous pass Pulse peak power Equivalent pulse power density 10 W/cm² 25 W/cm² 12 MW/cm² 1 μJ/cm²	Damage Threshold, By Design: ☐
±20	Angle d'Acceptation (°):
Filetage & montage	
Anodized Aluminuim Mbunt	Épaisseur de Monture (mm):
5.00	Monture:
Environnement & durabilité	
-20 to +120	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Large Gamme de Longueurs d'Onde
- Rapports de Contraste < 100.000:1 Disponibles
- Parfaits pour une Utilisation en Environnement Difficile

Les Polariseurs UV, VIS-NIR et proche IR à Contraste Élevé offrent une polyvalence ainsi qu'une performance élevée dans une large gamme de longueurs d'ondes. Ces polariseurs contiennent des nano-particules argentées uniformément étirées dans un verre sodocalcique de 220 ± 25 μm d'épaisseur laminé sur un substrat plus épais pour accroître sa résistance. Les polariseurs UV, VIS-NIR et proche IR à contraste élevé sont parfaits pour des environnements difficiles, sont résistants au rayonnement UV et aux produits chimiques, et peuvent être utilisés sans risque dans des environnements humides.

Informations techniques

