

[Afficher tous les 37 produits de la même famille.](#)

12,7mm Dia., f/0,75, Non Traité, Lentille Asphérique Acrylique Moulée



Molded Acrylic Aspheric Lenses



Stock #33-256 **20+ In Stock**

− 1 + €62⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-10	€62,00 prix unitaire
Qté 11-49	€52,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 ±0.1

11.4	Ouverture Utile CA (mm):
2.00 ±0.1	Épaisseur au Bord ET (mm):
6.10	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
62.23	Rayon R (mm):
Propriétés optiques	
9.50 @632.8nm	Distance Focale EFL (mm):
0.67	Ouverture Numérique NA:
6.4	Distance Focale Arrière BFL (mm):
PMMA	Substrat: <input type="checkbox"/>
±1	Tolérance Distance Focale (%):
632.8	Longueur d'onde de conception asphérique:
Uncoated	Traitement:
0.75	f#:
61.4	Nombre d'Abbe (v_d):
1.49	Indice de Réfraction (n_d):
400 - 1100	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:
632.8	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):

Propriétés des matériaux

Coefficient d'Expansion Thermique CTE ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$):
70

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation ($^{\circ}\text{C}$):
80.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 242:
[Conforme](#)

Description produit

- Fichiers optiques disponibles
- Réduisent les aberrations sphériques
- Option de traitement AR visible à large bande

Nos Lentilles Asphériques Mbulées en Acrylique sont des solutions économiques pour une variété d'applications photoniques. Avec les fichiers optiques disponibles, ces lentilles sont facilement intégrables en applications OEM. Elles sont disponibles sans traitement ou avec des traitements antireflet à large bande. Les diamètres standard de 0,5" et 1" permettent de les monter facilement grâce à nos [Montures Optiques](#).

Montures compatibles