

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 12,7 mm de Dia. X 12,7 mm EFL, NIR II Bords Noircis, Lentille PCX



Stock #67-507-INK [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)



1



€51,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€51,50

Qté 10+

€46,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.70 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):

12.70 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 10.46
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Substrat: ☐ N-SF11
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.72
Rayon R₁ (mm): 9.97
Ouverture Utile CA (mm): 11.7
f/#: 1
Ouverture Numérique NA: 0.50
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550
Damage Threshold, By Design: ☐ 8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner