

TECHSPEC® 12,5mm de Dia. x 30mm EFL, traité UV-VIS, Doublet Achrom. NUV



Stock **#65-972** CONTACT

- 1 + **€137,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€137,50

Qté 6+
€110,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
30.00

Tolérance Distance Focale (%): ±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): 27.22
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 405.00
Ouverture Utile CA (mm): 11.50
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.00 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 4.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 2.00 ±0.10
Rayon R₁ (mm): 18.66
Rayon R₂ (mm): -15.60
Rayon R₃ (mm): -37.78
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.40
Substrat: N-FK5 / F2HT
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 2.4
Ouverture Numérique NA: 0.21
Traitement: UV-VIS (345-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 345 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme