

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Lentille PCX en Fluorure de Calcium non Traitée, 12,5 mm de dia. x 50 mm FL



TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

Stock **#88-162** 17 In Stock

-

1

+

€174⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€174,00 prix unitaire
Qté 6-25	€139,00 prix unitaire
Qté 26-49	€130,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Plano-Convex Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

12.50 +0.00/-0.10

Diamètre (mm):

Centrage (arcmin):

<3	
2.00 ±0.1	Épaisseur Centrale CT (mm):
1.14	Épaisseur au Bord ET (mm):
11.25	Ouverture Utile CA (mm):
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques

50.00 @ 266nm	Distance Focale EFL (mm):
48.63	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Uncoated	Traitement:
Calcium Fluoride (CaF ₂)	Substrat: ☐
40-20	Qualité de Surface:
λ	Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/2	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
23.11	Rayon R ₁ (mm):
4.00	f/#:
0.13	Ouverture Numérique NA:
200 - 7000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Random	Orientation Axiale:

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit


• Faible indice de réfraction


• Substrat UV utilisable sous vide

• Options non traitées et traitées AR large bande VIS-NIR et NIR II

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium TECHSPEC® sont idéales pour les applications les plus exigeantes qui nécessitent une meilleure performance sur le spectre allant de l'ultraviolet à l'infrarouge moyen. Leur faible indice de réfraction, leur seuil de dommage laser élevé et leur faible biréfringence axiale et radiale, font que ces lentilles peuvent parfaitement être utilisées avec des lasers excimère ou être intégrées dans des systèmes infrarouges. Par ailleurs, le fluorure de calcium présente une faible solubilité et offre une dureté supérieure comparée à des substrats à base de fluorure, ce qui rend ces lentilles PCX capables de résister à des environnements difficiles et à l'exposition. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium TECHSPEC® sont offertes en diamètres de 12,5 mm, 25 mm et 50 mm. Les lentilles sont disponibles sans traitement, à traitement VIS-NIR, ou avec des options de traitement AR NIR II à large bande.

Informations techniques





Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Montures compatibles