

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Polariseur Infrarouge Moyen, 12,5mm Diamètre



Stock **#85-262 6 In Stock**

-

1

+

€815^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€815,00 prix unitaire
Qté 6+	€650,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Linear Polarizer	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
8.1	Ouverture Utile CA (mm):
12.50	Diamètre (mm):

5.00	Épaisseur (mm):
Nanoparticle	Construction:
Propriétés optiques	
±20	Angle d'Incidence (°):
>1,000:1 (1500-5000nm) >10,000:1 (2000-4500nm)	Rapport d'Extinction:
Soda Lime Float Glass	Substrat: ☐
60-40	Qualité de Surface:
35 (1500-5000nm) 65 (2000-4500nm)	Transmission (%):
<3λ per 10mm	Front d'Onde Transmis, P-V:
<1	Déviation de Faisceau (arcmin):
±2	Marque de l'Axe de Polarisation (%):
1500 - 5000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
1 W/cm² (Continuous Block) 5 W/cm² (Continuous Pass)	Damage Threshold, By Design: ☐

Environnement & durabilité	
-20 to +120	Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

- Gamme de Longueur d'Onde de 1,5 à 5 μm
- Montés pour Faciliter le Maniement et l'Intégration en Système
- Matériau Sodocalcique Très Résistant

Possédant un contraste et une transmission élevés, les Polariseurs Infrarouges Moyens (MMR) sont conçus pour des applications utilisant des longueurs d'onde de 1,5 à 5 μm. Bien adaptés à des environnements extrêmes, chaque polariseur MMR est constitué d'un substrat en verre dichroïque avec une haute résistance aux rayons UV et aux produits chimiques, ainsi qu'une température de fonctionnement jusqu'à 400°C.