

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Platine 125 x 125mm, Filetage Impérial Micromètre



TECHSPEC[®] Vertical Translation Stages



[+1](#)

Stock #66-508 4 In Stock

-

1

+

€1.170⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€1.170,00 prix unitaire
Qté 3+	€1.018,30 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

English

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

Linear (Z)

Guide System:	
Crossed Roller Bearing	
Taille de Plateau (mm):	
125 x 125	
Course (mm):	
20	
Filetage au Centre:	
1/4-20	
Construction:	
Aluminium Stage	
Pas de Vis-Mère (mm):	
0.635	
Capacité de Charge (kg):	
5	
Taille de Plateau (pouces):	
4.92 x 4.92	
Précision (µm):	
3	

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	
English Micrometer	

Filetage & montage

Filetage:	
(21) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56	

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	
Dispensé	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
REACH 241:	
Contains SVHC(s)	

Description produit

70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.

- Mecaniquement compatibles avec nos [Platines TECHSPEC®](#)
- Mouvement micrométrique de précision
- Vis de blocage

Nos Plateaux de Translation Verticale TECHSPEC® (plateaux d’axe Z) présentent un système de roulement à rouleaux croisés unique offrant une meilleure précision, résistance mécanique et capacité de charge. Chaque plateau est conçu pour s'intégrer à notre gamme de platines TECHSPEC® afin de permettre à l'utilisateur de créer un certain nombre de configurations multi-axes. Ces plateaux sont dotés d'une vis de blocage et d'un mouvement micrométrique fin. Les Plateaux de Translation Verticale TECHSPEC® sont construits en aluminium et ont un mouvement linéaire (Z). Les plateaux sont disponibles en versions impériale et métrique et sont proposés en quatre tailles.

Informations techniques

