

TECHSPEC® 12mm de Diamètre x 9mm EFL, traité VIS, Asphère Hybride



TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

Stock **#65-996** FIN DE SÉRIE ☐ **En Stock**

[D'autres traitements](#)

1 **€99,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-24

€99,00

Qté 25+

€79,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
9.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.67

Distance Focale Arrière BFL (mm): 5.57
Substrat:  Zeonex E48R
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Traitement: BBAR (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.75% @425 - 675nm
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 10.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.51
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.60 ±0.10
f/#: 0.75
Biseau: Protective bevel as needed
Température d'Utilisation (°C): -30 to +70
Rayon R₂ (mm): 48.3
Shape of Back Surface: Convex
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner