

TECHSPEC® Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 12 mm



12mm Focal Length, #58-001



Stock **#58-001** ☒ En Stock



1



€275,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€275,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
27.90

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
30.5°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

41.4°
Filetage Filtre: M25.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 32
Diamètre Externe (mm): 32.0
Poids (g): 54
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 23.0°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0.5
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0285
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 41.2°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 34.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 27.7°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 12.00
Grossissement Primaire PMAG 0.108
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/16
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 11.01
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 17.3°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 17.20
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.05
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 41.4° Vertical: 31.4° Diagonal: 50.8°
Distorsion maximum (%): -2.2
Position de la Pupille de Sortie (mm): -10.84
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Compact Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance:

