

[Afficher tous les 164 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

12 mm Dia. x 24 mm Focale, Lentille Bi-Convex (DCX) avec Traitement YAG-BBAR, Bord Noirci



YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses



Stock **#34-194-INK** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕

€55,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€55,00

Qté 10+
€49,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):

12.00 ±0.025
Distance Focale Arrière BFL (mm): 22.65
Distance Focale EFL (mm): 24.00
Traitement: YAG-BBAR (500-1100nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat:  N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Centrage (arcmin): <2.15
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.48
Rayon R₁=R₂ (mm): 24.108
Ouverture Utile CA (mm): 11.00
f/#: 2.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.25
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 330 - 2500

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner