

TECHSPEC® 12 mm Dia. x 25 mm Focale, Lentille PCX Traitée Raie Laser - 532 nm



Stock **#34-088** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€141,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€141,00

Qté 6+

€112,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

25.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 22.31
Traitement: Laser V-Coat (532nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 532nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): ≤1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.92 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.22
Rayon R₁ (mm): 11.46
Ouverture Utile CA (mm): 11
f/#: 2.08
Ouverture Numérique NA: 0.24
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 532
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Fine Ground, Protective Bevel as Needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme