

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

12mm Dia. x 48mm FL, Commercial Grade, Plano-Convex Lens



Stock **#23-075** FIN DE SÉRIE **20+ In Stock**

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€20^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€20,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Plano-Convex Lens	

Propriétés physiques et mécaniques

12.00 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
6.00	Centrage (arcmin):
	Épaisseur au Bord ET (mm):

1.26	
	Ouverture Utile CA (mm):
≥10.2	
Propriétés optiques	
	Distance Focale EFL (mm):
48.00	
	Distance Focale Arrière BFL (mm):
46.69	
Traitement:	
MgF ₂ (400-700nm)	
Spécification du Traitement:	
R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm	
Substrat: ☐	
N-BK7	
	Tolérance Distance Focale (%):
±1	
	Rayon R ₁ (mm):
24.81	
	f/#:
4.00	
	Ouverture Numérique NA:
0.13	
Conformité réglementaire	
	Certificate of Conformance:
Visionner	


Description produit

- Possèdent des Conceptions et des Caractéristiques Standard
- Également Disponibles [Non Traitées](#)
- Pour Plus d'Options, Consultez les [Lentilles Plan Convexe \(PCX\) d'une Qualité de Précision](#)

Les Lentilles Plan Convexes (PCX) ont une surface plane, une surface extérieure incurvée et une distance focale positive. Elles sont idéales pour la collecte et la focalisation de la lumière dans les applications d'imagerie. Elles sont également utiles dans une multitude d'applications impliquant des émetteurs, détecteurs, lasers, et des fibres optiques. Le traitement anti-reflet MgF₂ améliore la transmission du spectre visible.

Les Lentilles Plan Convexes (PCX) Traitées MgF₂, offrent une qualité commerciale, à un prix abordable.

Informations techniques



Coating Curves